

# tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

N° de pièce: 533464

FESTO

extrêmement flexible, armature textile, résistant à l'hydrolyse



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	4,8 m
Diamètre extérieur	9,5 mm
Longueur des spires jointives	1,165 m
Rayon de courbure important pour le débit	50 mm
Diamètre intérieur	6,4 mm
Diamètre de bobine	42 mm
Nombre de spires	50
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Poids du produit	340 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	Filetage G1/4
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 87 +/-3
Matériau filetage de raccordement	Laiton nickelé
Matériau protection contre le flambage	POM
Matériau tuyau	TPE-U(PU)