

tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

N° de pièce: 533465

FESTO

extrêmement flexible, armature textile, résistant à l'hydrolyse



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	6 m
Diamètre extérieur	9,5 mm
Longueur des spires jointives	1,317 m
Rayon de courbure important pour le débit	50 mm
Diamètre intérieur	6,4 mm
Diamètre de bobine	42 mm
Nombre de spires	66
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	11 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	430 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	Filetage G1/4
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 87 +/- 3
Matériau filetage de raccordement	Laiton nickelé
Matériau protection contre le flambage	POM
Matériau tuyau	TPE-U(PU)