


Union mâle QS-F-8H-4

N° de pièce: 533896

FESTO

avec embout mâle.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3 mm
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	0 ... 150 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	11,2 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle QS-8
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 4 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton chromé et nickelé
Information matière joint de filet	FPM
Information matière joint de tuyau	FPM