

lubricateur LOE-M7-D-MICRO-B

N° de pièce: 534188



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans plaque taraudée, filetage de raccordement dans le corps.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubricateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	6,5 cm ³
Pression de service	1 ... 10 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	3 l/min
Débit nominal normal	430 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	39 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau cuve	PC