

silencieux UC-1/8-50

N° de pièce: 534219

FESTO

en matière plastique



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	50
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	1.700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	59 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Poids du produit	2,6 g
Raccord pneumatique	G1/8
Matériau insert silencieux	PE
Matériau tourillon vissé	PE
Note sur la matière	Conforme RoHS