

embase CDSV5.0-AS-1/8

N° de pièce: 534434

FESTO

pour distributeur individuel CDSV, agréé pour l'industrie alimentaire.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Niveau de pression sonore	75 dB(A)
Degré de protection	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	690 g
Connexion électrique	Câble
Mode de fixation	à trou débouchant taraudé
Raccord orifice de ventilation	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord de pilotage 12	M5
Raccord de pilotage 14	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS