


fiche FBS-RJ45-8-GS

N° de pièce: 534494

FESTO

[pour module fonctionnel CPX-FEC-...](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	33 mm
Hauteur	41 mm
Longueur	20 mm
Poids du produit	15 g
Spécification câble Ethernet	Type : CAT.5 Diamètre de conducteur : 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 multibrin
Protection contre les contacts directs ou indirects	Très basse tension de sécurité (TBTS)
Diamètre de câble admissible	4 ... 5,4 mm
Degré de protection	IP65 IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA
Matériau vis	Acier
Matériau joints	NBR