


fiche FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

N° de pièce: 534497

FESTO

[pour module fonctionnel CPX-FEC-...](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20 mm
Hauteur	62 mm
Longueur	61 mm
Poids du produit	60 g
Interface de bus de terrain	1x 9 bornes à ressort
Diamètre de câble admissible	5 ... 10 mm
Degré de protection	IP65 IP67 monté selon IEC 60529
Température ambiante	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA
Matériau écrou-raccord	Laiton
Matériau vis	Acier
Matériau joints	NBR