

limiteur de débit unidirectionnel GR-QB-5/32-U

N° de pièce: 534680

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QB-5/32
Raccord pneumatique 2	QB-5/32
Mode d'actionnement	manuel
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	Pose de conduites à trou débouchant au choix :
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	1,7 cfm
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	0,6 ... 1,7 cfm
Pression de service	-13,8 ... 116 Psi
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Position de montage	indifférent
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 cfm
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2,4 ... 3,2 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	32 ... 140 °F
Poids du produit	0,4 oz
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Laiton nickelé
Matériau vis de réglage	Laiton nickelé