



# limiteur de débit unidirectionnel GR-QB-3/16-U

N° de pièce: 534681

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QB-3/16
Raccord pneumatique 2	QB-3/16
Mode d'actionnement	manuel
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	Pose de conduites à trou débouchant au choix :
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	3,1 cfm
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	2,6 ... 3,1 cfm
Pression de service	-13,8 ... 116 Psi
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Position de montage	indifférent
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-100 psi)	5,3 cfm
Débit normal dans le sens retour 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-100 psi)	4,8 ... 5,1 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	32 ... 140 °F
Poids du produit	1 oz
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Laiton nickelé
Matériau vis de réglage	Laiton nickelé