


Terminal de distributeurs CPA14-ASI-VI

N° de pièce: 535848

FESTO

Type 12, dimension modulaire 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable, ouvert/fermé 2x3/2 monostable, fermé 2x3/2 monostable, ouvert 5/2, monostable 5/2 bistable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	600 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	AS-Interface
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	8
Nombre max. des zones de pression	4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Largeur	14 mm
Degré de protection	IP65
Dimension modulaire	14 mm
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	12
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Affichage de la position de commutation	LED
Pression de commande	3 ... 8 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C