


Checkbox CHB-C-X

N° de pièce: 536084
Produit de fin de série

FESTO

Forme compacte

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2015. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de pièce max.	25 mm
Fonction de comptage	oui
Degré de protection	IP64
Connecteur pour encodeur	selon spécification RS 485
Longueur de pièce max.	En fonction de la vitesse de la bande et de la résolution requise
Diamètre de pièce min.	0,5 mm
Longueur de pièce min.	1 mm
Sorties	Commande convoyeur Commande de bande/Prêt à fonctionner Message d'état "Avertissement" Pièce mauvaise Pièce bonne mais mal orientée Pièce bonne et bien orientée Sortie d'erreur PLC_Power Valeur de compteur atteinte
Entrées	Démarrage externe Counter Reset Erreur externe Camera - Enable Capteur d'accumulation 2 Capteur d'accumulation 1 Capteur externe Apprentissage externe Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Verrouillage clavier
Nombre max. d'orientations différentes par mémoire de type	8
Nombre max. de mémoires de type	12
Présélection de quantité	Logiciel CheckKon
Plage de comptage	1 - 2 Mrd.
Protection interne	fusible 8 A
Limitation électronique des sorties	700 mA
Courant résiduel max. à la connexion API	1 A
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation de courant pour sorties hors charge	750 mA
Variations de tension admissibles	+/- 15 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conditions ambiantes	sec

Caractéristique	Valeur
	Protection contre l'exposition à une lumière externe extrême Air ambiant propre si possible
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Résolution caméra	6/100 mm
Temps d'exposition	128 ... 1.024 μ s
Interface de diagnostic	à 4 pôles M12x1 Interface RS232 115 Kbaud Connecteur femelle