


connecteur de modules MS12-MV

N° de pièce: 537134

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	500 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau plaque	Aluminium moulé sous pression
Matériau vis	Acier