


flasque orientable SNCL-12

N° de pièce: 537790

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Selon la norme	ISO 21287
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	20 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Alliage d'aluminium
Matériau palier	Plastique
Matériau vis	Acier zingué