


flasque orientable SNCL-12-R3

N° de pièce: 537794

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 12 |
| Selon la norme | ISO 21287 |
| Variantes | Excellente protection anti-corrosion |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -40 ... 90 °C |
| Poids du produit | 20 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau fixation | Alliage d'aluminium avec revêtement de protection |
| Matériau palier | Plastique |
| Matériau vis | Acier fortement allié inoxydable |