


câble de connexion

NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

N° de pièce: 538224

FESTO

pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTUB, avec connecteur Sub D, 15 pôles.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	4-40 UNC-2B
Poids du produit	1.270 g
Connexion électrique 1	Connecteur sub-D, 25 pôles Extrémité nue, 15 fils
Tension de service nominale CC	24 V
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	Standard
Rayon de courbure de câble min.	90 mm
Diamètre de câble	9 mm
Structure du câble	15x0,34
Degré de protection	IP65 IP67 monté
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PBT
Matériau écrou-raccord	PA
Matériau joints	TPE-O