


câble de connexion

NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

N° de pièce: 538227

FESTO

pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTUB, avec connecteur Sub D, 25 pôles.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Mode de fixation | 4-40 UNC-2B |
| Poids du produit | 1.750 g |
| Connexion électrique 1 | Connecteur sub-D, 25 pôles Extrémité nue, 25 fils |
| Tension de service nominale CC | 24 V |
| Longueur de câble | 10 m |
| Caractéristique du câble | Standard |
| Rayon de courbure de câble min. | 105 mm |
| Diamètre de câble | 10,5 mm |
| Structure du câble | 20x0,25+5x0,34 |
| Degré de protection | IP65 IP67 monté |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 50 °C |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Matériau gaine du câble | PVC |
| Matériau corps | PBT |
| Matériau écrou-raccord | PA |
| Matériau joints | TPE-O |