


unité de blocage KEC-16-S

N° de pièce: 538242

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Mode de blocage avec sens de fonctionnement	des 2 côtés Blocage par ressort, déblocage par air comprimé
Fonction de sécurité	Maintien d'un mouvement linéaire
Niveau de performance (PL)	Kat. 1, PLc
Pression de service	3,8 ... 8 bar
Pression d'essai admissible max.	10 bar
Pression minimale de détachement	3,8 bar
Rond à brider	16 mm
Agrément	IFA
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les machines
Certificat entité exposante	IFA 1504155
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Force de maintien statique	1.300 N
Poids du produit	1.860 g
Mode de fixation	tarudé avec accessoires
Raccord de déblocage unité de blocage	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau mors	Acier à outil
Matériau piston	Alliage d'aluminium