


silencieux UOM-3/8

N° de pièce: 538433

FESTO

pour venturis.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Type de joint au niveau de l'embout fileté	sans joint
Position de montage	indifférent
Conception	Silencieux ouvert
Pression de service venturi	0 ... 8 bar
Pression de service de venturi	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Mode de fixation	vissable
Poids du produit	22,7 g
Raccord pneumatique	G3/8
Matériau insert silencieux	Mousse PU
Matériau tourillon vissé	POM
Matériau corps	POM
Matériau tube intérieur	Alliage d'aluminium