

Purgeur de condensats PWEA-AP-3D

N° de pièce: 538678

FESTO

pour montage externe, à commande électrique autonome.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	vertical +/- 5°
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Purgeur de condensat	automatique
Conception	externe électrique automatique
Grandeur mesurée	Niveau de remplissage
Fonction de distributeur	fermé 3/2 monostable
Éléments de commande	Clavier à membrane avec bouton de test
Témoin de fonctionnement	LED
Témoin d'état de commutation	LED
Pression de service	0,8 ... 16 bar
Sortie d'alarme	avec contact
Tension de service nominale CC	24 V
Puissance nominale purgeur de condensat	2 W
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	1 ... 60 °C
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Classe de protection	III
Température ambiante	1 ... 60 °C
Poids du produit	700 g
Connexion électrique	Connecteur mâle M12x1 à 5 pôles Forme ronde
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord de purge de condensat	PK-8
Raccord pneumatique	G1/2
Information matériaux cuve de condensat	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	Plastique