



filtre-manodétendeur LFR-1/8-DB-7-5M-MINI-H

N° de pièce: 539688

FESTO

Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, finesse de filtration 5 µ.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Largeur	44 mm
Série	DB
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	semi-automatique
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre
Fonction de détendeur	avec échappement secondaire à reflux
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,5 bar
Débit nominal normal	>= 500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	200 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites à trou débouchant avec équerre-support
Raccord de manomètre	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matériaux bouton tournant	POM
Information matière filtre	PE
Information matière corps	renforcé PA
Information matière cuve	PC