

embase juxtaposable d'angle

VABF-S4-1-A2G2-N14

N° de pièce: 539722

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, raccords de travail 2 et 4, angle de 90°.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	26 mm
Selon la norme	ISO 15407-2
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	217 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression