


Bloc de raccordement CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP

N° de pièce: 539896
Produit de fin de série

FESTO

Pour terminal de distributeurs CPA-SC.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2014. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10,5 mm
Séparation des zones de pression	1 et 3 et 5
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Marquage d'emplacement de distributeur	Etiquette
Pression de service	10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Niveau de pression sonore	85 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Poids du produit	430 g
Interface électrique de distributeur	à 3 pôles
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Mode de fixation	au choix : à trou débouchant à rail symétrique
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccord de pilotage auxiliaire 12	M5
Raccord orifice de ventilation	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M5
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	M5
Raccord pneumatique 5	G1/8
Information matière embase	Alliage d'aluminium anodisé