



combinaison de détendeurs LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

N° de pièce: 540042
Produit de fin de série

FESTO

Combinaison de 2, 3, 4 ou 5 détendeurs à pistons à commande directe sur barrette P, sans manomètre.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Série	DB
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Sur barrette P Détendeur à piston à commande directe
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire à reflux
Pression de service MPa	0,15 ... 1 MPa
Pression de service	1,5 ... 10 bar
Plage de réglage de pression MPa	0,05 ... 0,7 MPa
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Plage de réglage de pression psi	7 ... 100 psi
Hystérésis de pression max.	0,5 bar
Débit nominal normal	≥ 1.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	1.000 g
Mode de fixation	Montage sur face avant avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/4
Matériau bouchon d'obturation	Acier zingué
Matériau boulon d'écartement	Alliage d'aluminium
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium
Matériau bague d'étanchéité	PVC
Matériau joints	NBR
Matériau corps	renforcé PA