

amortisseur YSRW-DGC-40-GF

N° de pièce: 540352

FESTO

pour les actionneurs linéaires DGC-G.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Amortissement	autoréglable Caractéristique Soft
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tige de piston	Acier fortement allié