

unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R2

N° de pièce: 540517

FESTO

Laiton, avec entraînement à double effet DAPS 2/2 voies, diamètre nominal 2", PN25, filetage EN 10226-1.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Robinet à boisseau sphérique 2 voies Vérin oscillant
Mode d'actionnement	électrique pneumatique
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	CNOMO taraudé
Raccordement vanne	Rp2
Affichage de la position de commutation	Sens du bouton = sens de passage
Largeur nominale DN	50
Pression de service d'actionneur à robinet à boisseau sphérique	1 ... 8,4 bar
Pression nominale des distributeurs de process	25
Température du fluide	-20 ... 150 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	5.400 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion