


# Bobine VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

N° de pièce: 541665

FESTO

Câble avec connexion de conduite isolante 24 V CC.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 4,5 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Certification ATEX hors de l'UE	NEC 500 Class I, Div. 1
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Longueur de câble	0,5 m
Note sur la matière	Conforme RoHS