


Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

N° de pièce: 542968

FESTO

Composé de mini-chariots, précis, peu encombrant, cadences rapides.
Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces.
A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Pick&Place 1.0
Charge utile	0 ... 2 kg
Entraînement axe Z	SLT-10
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 80 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	SLT-16
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Course axe Y	0 ... 150 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,02 mm