


# Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

N° de pièce: 542977

FESTO

Composé d'un axe de manipulation modulaire et d'un mini-chariot compact pour les applications précises et robustes. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Pick&Place 3.0
Charge utile	0 ... 6 kg
Entraînement axe Z	SLT-20
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 200 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	HMP-25
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Position intermédiaire axe Y	x 1
Course axe Y	0 ... 400 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,02 mm