


# Portique linéaire DHSL-2DGE25ZR-HMPL20

N° de pièce: 542992

FESTO

Composé d'un axe à courroie crantée électrique avec axe de guidage et axe de manipulation léger, positionnement dynamique et variété modulaire. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



## Fiche technique

| Caractéristique                                  | Valeur   |
|--|--|
| Groupe   | Portique 2D 2.0                                      |
| Charge utile                                     | 0 ... 4 kg   |
| Entraînement axe Z                               | HMPL-20  |
| Mode d'entraînement axe Z                        | pneumatique  |
| Position intermédiaire axe Z                     | x 1  |
| Course axe Z                                     | 0 ... 200 mm   |
| Reproductibilité en fin de course axe Z          | ± 0,02 mm  |
| Reproductibilité en position intermédiaire axe Z | ± 0,02 mm  |
| Entraînement axe Y                               | 2x DGE-25-ZR-KF                                      |
| Mode d'entraînement axe Y                        | électrique<br>Courroie crantée avec guidage à billes |
| Position intermédiaire axe Y                     | indifférente   |
| Course axe Y                                     | 0 ... 2.000 mm                                       |
| Reproductibilité en fin de course axe Y          | ± 0,1 mm   |
| Reproductibilité en position intermédiaire axe Y | ± 0,1 mm   |