


kit parallèle EAMM-U-D32-40A

N° de pièce: 543150

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	2,931 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,05 Nm
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	300 g