


# kit axial EAMM-A-D40-42B

N° de pièce: 543155

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur   |
|------------------------------|--|
| Position de montage          | indifférent  |
| Température de stockage      | -25 ... 60 °C  |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %   |
| Degré de protection          | IP40   |
| Température ambiante         | -10 ... 60 °C  |
| Couple transmissible         | 12,5 Nm  |
| Poids du produit             | 340 g  |
| Code d'interface, actionneur | D40A<br>D40C   |
| Code d'interface, moteur     | 42B  |
| Note sur la matière          | Contenant de substances de silicone<br>Conforme RoHS |