


kit parallèle EAMM-U-E32-42C

N° de pièce: 543229

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	10,22 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,1 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	690 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone