


noeud multipôle VABE-S6-1LF-C-M1-R19

N° de pièce: 543415

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16 pour distributeurs monostables 8 pour distributeurs bistables
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	539 g
Pilotage électrique	Multipôle
Connexion électrique	à 19 pôles Connecteur mâle Selon CNOMO E03.62.530.N
Matériau couvercle	PA
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression