


# vérin bloqueur DFST-80-40-Y4-A

N° de pièce: 543747  
Produit de fin de série

FESTO

Avec ressort, amortisseur avant réglable.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2020. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	40 mm
Diamètre de piston	80 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	vertical
Mode de fonctionnement	à simple effet en traction
Conception	Tige de piston à levier basculant
Détection de position	pour capteurs de proximité
Détection de la position du levier basculant	pour capteurs inductifs
Variante	Tige de piston sur 1 côté
Anti-rotation/guidage	Tige de guidage
Pression de service	2 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force impulsive	6.000 N
Poids du produit	6.850 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable