


# Embase VMPA2-IC-AP-1-EX2

N° de pièce: 545449

FESTO

Pour terminal de distributeurs MPA-S.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	30,5 mm
Longueur	107,3 mm
Dimension modulaire	21 mm
Pression de service	3 ... 8 bar
Pression de commande	3 ... 8 bar
ATEX catégorie Gaz	II 3G
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex nA II T4 X
ATEX catégorie Poussière	II 3D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Température ambiante antidéflagrante	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Connexion électrique	Connecteur mâle M8
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression