


barrette de raccordement VABM-B6-E-G12-11

N° de pièce: 545824

FESTO

Pour électro-distributeur VUVB.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	21 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	11
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Couple de serrage max., montage sur rail	1,5 Nm
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	2 Nm
Couple de serrage max., montage mural	5 Nm
Poids du produit	1.500 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matériaux barrette de raccordement	Alliage d'aluminium