



clapet de sécurité pour le vide ISV-M6

N° de pièce: 545997

FESTO

assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | M6 |
| Capacité d'impulsion d'éjection | $\leq 0,8$ MPa ≤ 8 bar |
| Position de montage | indifférent |
| Pression de service MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pression de service | -0,95 ... 0 bar |
| Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) | 2 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 14 g |
| Mode de fixation | vissable |
| Raccord pneumatique 1 | M6 |
| Raccord pneumatique 2 | M6 |
| Matériau ressort | Acier fortement allié |
| Matériau filtre | Bronze fritté |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau flotteur | POM |