



# batterie d'électrodistribeurs BMFH-2-3-1/8

N° de pièce: 546046  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	50 l/min
Pression de service	0 ... 8 bar
Conception	Soupape à siège avec ressort de rappel
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	1,3 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Type de commande	direct
Temps de commutation Arrêt	10 ms
Temps de commutation Marche	10 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	273 g
Connexion électrique	Connecteur mâle
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium anodisé