


raccord rapide

CK-1/2-PK-9

N° de pièce: 546069

FESTO

Filetage, avec bague d'étanchéité, version métal.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	9 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou
Matériau corps	Aluminium anodisé