


module de consigne MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

N° de pièce: 546224

FESTO

pour technique proportionnelle.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la valeur de consigne active	LED jaune
Témoin de fonctionnement	LED verte
Plage de tension de service CC	20 ... 30 V
Résistance d'entrée, entrée de la valeur de consigne externe	typ. 100 kOhm
Résistance d'entrée, entrée de la valeur de consigne	3 kOhm
Tension de sortie réglable	0 ... 10 V
Puissance absorbée à 24 V CC	1,5 W
Courant de sortie max.	27 mA
Ondulation résiduelle	10 %
Tension, entrée de la valeur de consigne externe	0 ... 10 V
Alimentation électrique, réglage de la valeur de consigne	10 ... 10,6 V
Courant d'alimentation, réglage de la valeur de consigne	6 ... 6,36 mA
Potentiomètre, entrée de la valeur de consigne externe	2,5 ... 10 kOhm
Agrément	C-Tick
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Poids du produit	80 g
Section de raccordement	2,5 mm ²
Connexion électrique	Borne à vis
Mode de fixation	à rail symétrique