

# distributeur de base LF-D-MIDI-A-U

N° de pièce: 546423

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans plaque taraudée. Finesse de filtration 40 µm, avec cage de protection et purge des condensats automatique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	1,462 oz(l)
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression de service	28 ... 180 Psi
Débit nominal normal	94,5 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	14 ... 140 °F
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	41 ... 140 °F
Température ambiante	41 ... 140 °F
Poids du produit	24,5 oz
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau filtre	PE
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC