

# distributeur de base LFMA-D-MIDI-A-U

N° de pièce: 546446

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

Sans plaque taraudée. Cartouche de filtre 0,01 µm, avec bol de protection métallique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Série	D
Taille	Midi
Conception	Filtre à fibres
Finesse du filtre	0,01 µm
Purgeur de condensat	automatique
Pression de service	21 ... 180 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [1:7:2] Gaz inertes
Pouvoir de séparation du filtre	99,9999 %
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	33,8 ... 140 °F
Température ambiante	14 ... 140 °F
Teneur résiduelle en huile	0,00000027 oz/yd <sup>3</sup>
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Position de montage	vertical +/- 5°
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau filtre	Fibre de silicate de bore
Matériau cuve	PC
Note sur la matière	Conforme RoHS
Poids du produit	22,75 oz