


chape de tige SG-UNF10-32-B

N° de pièce: 546552

FESTO

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin oscillante (côté tige).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	UNF10-32
Selon la norme	DIN 71752 ISO 8140
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	0,352 oz
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau fourche	Acier zingué
Matériau écrou	Acier zingué