


Tuyau plastique PUN-1/8X1/32-U-GE-500

N° de pièce: 546649

FESTO

à calibrage extérieur, adapté aux raccords instantanés QS et QB.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Old part no. 13028534



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	1/8
Diamètre intérieur Inch	1/16
Rayon de courbure min.	0,2 "
Pression de service en fonction de la température	-14 ... 150 Psi
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Température ambiante	-68 ... 140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,077 oz/ft
Couleur	jaune
Dureté Shore	A 98 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	TPE-U(PU)