


répartiteur FR-8-1/8-BR

N° de pièce: 546749

FESTO

pour la répartition de l'air comprimé.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	8,6 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nombre de sorties	8
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Matériau corps	Alliage d'aluminium