

# embase

## VABS-S2-1S-G38-C1

N° de pièce: 546760

FESTO

avec plan de pose normalisé selon ISO 5599-2.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Largeur                                       | 42 mm  |
| Selon la norme                                | ISO 5599-2   |
| Position de montage                           | indifférent  |
| Alimentation en air de pilotage               | externe  |
| Pression de service MPa                       | -0,09 ... 1 MPa  |
| Pression de service                           | -0,9 ... 10 bar  |
| Plage de tension de service CA                | 110 V  |
| Plage de tension de service CC                | 24 V   |
| Résistance aux tensions transitoires          | 4 kV   |
| Intensité maximale admissible à 40 °C         | 2 A  |
| Degré d'encrassement                          | 3  |
| Marque CE (voir déclaration de conformité)    | selon la directive européenne sur les équipements basse tension                          |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 0 - Aucun effet de corrosion   |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Degré de protection                           | IP65<br>NEMA 4<br>monté  |
| Température ambiante                          | -5 ... 50 °C   |
| Poids du produit                              | 371 g  |
| Section de raccordement                       | 0,08 ... 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Mode de fixation                              | à trou débouchant  |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |
| Matériau embase                               | Aluminium moulé sous pression  |