

filtre pour vide VAF-DB-1/4

N° de pièce: 547261

FESTO

pour filtrer les particules de poussières



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical
Finesse du filtre	80 µm
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Remarque concernant la pression de service	Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Couple de serrage max.	8,7 Nm
Poids du produit	71 g
Mode de fixation	Pose de conduites à support mural/plan
Raccord pneumatique	G1/4
Raccord de vide	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau filtre	PE
Matériau corps	PP renforcé
Matériau cuve	PA
Capacité d'impulsion d'éjection	≤ 7 bar