

# adaptateur NEFC-M12G5-0.3-U1G5

N° de pièce: 547432

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	vissable
Connexion électrique	à 5 pôles M12x1 Connecteur mâle
Longueur de câble	0,3 m
Structure du câble	4x0,34
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau gaine du câble	PUR
Matériau corps	ABS
Matériau contacts à fiche	Laiton doré