


# cartouche de venturi VN-14-L

N° de pièce: 547700

FESTO

pour venturis VN, débit d'aspiration élevé.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal de la buse de Laval	1,4 mm
Position de montage	indifférent
Caractéristique de l'éjecteur	Standard Volume d'aspiration important
Pression de service	1 ... 8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère	92,6 l/min
Temps de mise sous pression à une pression de service nominale	0,31 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	3,75 g
Matériau joints	NBR
Matériau buse réceptrice	POM
Matériau buse émettrice	Alliage d'aluminium